

**Chiavi a forchetta / a cricchetto reversibili, piegate di 15°, Apertura: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614853 10
GTIN	4018754239153
Classe articolo	63A

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate. Il cricchetto integrato con 72 denti si caratterizza per un angolo di lavoro di soli 5°, consentendo così di operare in modo efficiente anche negli spazi più stretti.

**Materiale:**

Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

**Nota:**

**ATTENZIONE!**

Esiste anche un'altra alternativa GARANT per questo prodotto!

Codice prodotto consigliato: 614820

**Descrizione tecnica**

Apertura bocca b	21,7 mm
Altezza anello h <sub>2</sub>	8,4 mm
Altezza bocca h <sub>1</sub>	5,7 mm
Ø Anello D	21 mm
Lunghezza chiave L	158 mm
Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo
Superficie	cromato

Finecorsa lato bocca	no
Funzione di fermo lato bocca	no
Con testina orientabile	no
Cricchetto reversibile	sì
Tipo di prodotto	Chiave