



Stivale di sicurezza giallo DUNLOP JobGUARD FULL SAFETY ESD, S5, Numero di scarpa UE: 40



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	092921 40
GTIN	8713197371540
Classe articolo	09D

Descrizione

Esecuzione:

Calzatura alta di sicurezza JobGUARD FULL SAFETY per svolgere mansioni difficili. Eccellente presa grazie alla suola esterna resistente agli oli. La **forma perfetta** evita lo slittamento del tallone e l'affaticamento del piede per un comfort gradevole.

- **Tomaia in Acifort®.**
- **Suola esterna in Acifort®, nero.**
- **Soletta Dunlop Acifort® Comfort.**
- **Fodera interna nera.**
- **Caratteristiche ESD.**

Uso:

Industria

Norma:

EN ISO 20345:2011 S5 SRC

Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Grado di protezione: S5

Materiale puntale protettivo: Acciaio

Resistenza antiperforazione: Acciaio

Descrizione tecnica

Materiale puntale protettivo	Acciaio
Genere	da uomo
Resistenza antiperforazione	Acciaio
Numero di scarpa UE	40
Grado di protezione	S5
Colore	giallo
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Stivali di gomma