



## Chiavi a forchetta / a cricchetto reversibili, piegate di 15°, Apertura: 18mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	614853 18
GTIN	4018754239238
Classe articolo	63A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forgiate. Il cricchetto integrato con 72 denti si caratterizza per un angolo di lavoro di soli 5°, consentendo così di operare in modo efficiente anche negli spazi più stretti.

#### Materiale:

Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

#### Nota:

**ATTENZIONE!**

Esiste anche un'altra alternativa GARANT per questo prodotto!

Codice prodotto consigliato: 614820

### Descrizione tecnica

Altezza bocca $h_1$	8,4 mm
Lunghezza chiave L	240 mm
Altezza anello $h_2$	11,5 mm
Ø Anello D	32 mm
Apertura bocca b	38 mm
Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo
Superficie	cromato

Finecorsa lato bocca	no
Funzione di fermo lato bocca	no
Con testina orientabile	no
Cricchetto reversibile	sì
Tipo di prodotto	Chiave