



Supporto basculante Esecuzione piatta, filettatura esterna, con posizione di ritorno, Filettatura M: M4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370062 M4
GTIN	4059245309559
Classe articolo	37K

Descrizione

Esecuzione:

- **Corpo in acciaio da bonifica e fosfatato.**
- **Sfera protetta contro gli slittamenti.**

Ritorno automatico alla posizione di partenza.
Con filettatura esterna.

Uso:

Servono come arresto, appoggio e tassello di spinta nella realizzazione di dispositivi.

Nota:

Combinabili con tenditori n. art. 370085 – 370086 o ganci di serraggio n. art. 370073 e 370074.

Descrizione tecnica

Lunghezza collare L ₂	6 mm
Filettatura M	M4
Lunghezza 1	18 mm
Ø Esterno D	12 mm

Portata massima (statica)	16 kN
Tipo di prodotto	Supporto basculante