




## Supporto basculante esecuzione scanalata, filettatura esterna, con posizione di ritorno, Filettatura M: M4



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370063 M4
GTIN	4059245309603
Classe articolo	37K

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Corpo in acciaio da bonifica e fosfatato.**
- **Sfera protetta contro gli slittamenti.**

Ritorno automatico alla posizione di partenza.  
Con filettatura esterna.

#### Uso:

Servono come arresto, appoggio e tassello di spinta nella realizzazione di dispositivi.

#### Nota:

Combinabili con tenditori n. art. 370085 – 370086 o ganci di serraggio n. art. 370073 e 370074.

### Descrizione tecnica

Portata massima (statica)	16 kN
Ø Esterno D	12 mm
Filettatura M	M4
Lunghezza collare L <sub>2</sub>	6 mm

Lunghezza 1	18 mm
Tipo di prodotto	Supporto basculante