



Supporto basculante esecuzione scanalata, filettatura esterna, con posizione di ritorno, Filettatura M: M5



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 370063 M5 |
| GTIN | 4059245309610 |
| Classe articolo | 37K |

Descrizione

Esecuzione:

- **Corpo in acciaio da bonifica e fosfatato.**
- **Sfera protetta contro gli slittamenti.**

Ritorno automatico alla posizione di partenza.
Con filettatura esterna.

Uso:

Servono come arresto, appoggio e tassello di spinta nella realizzazione di dispositivi.

Nota:

Combinabili con tenditori n. art. 370085 – 370086 o ganci di serraggio n. art. 370073 e 370074.

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------------|-------|
| Lunghezza collare L ₂ | 8 mm |
| Filettatura M | M5 |
| Portata massima (statica) | 32 kN |
| Ø Esterno D | 18 mm |

| | |
|------------------|---------------------|
| Lunghezza 1 | 25 mm |
| Tipo di prodotto | Supporto basculante |