



## Set di barení KOMET MicroKom® hi.flex, Ø Campo mandrino: 6-125mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	238380 6-125
GTIN	
Classe articolo	240

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Precisione di regolazione 0,01 mm per tacca. Precisione di regolazione 0,002 mm nel Ø mediante nonio con regolazione radiale fino a 5 mm.**
- **Equilibratura in posizione 0.**

#### Fornitura:

1 testina di precisione: n. art. 238391 ABS50® Ø 6 – 125 mm  
 cad. 1 portainseriti: KOMET n. art. 62863 04400 Ø 25 – 44 mm  
 KOMET n. art. 62863 12500 Ø 44 – 125 mm  
 1 Ponte di appoggio: KOMET n. art. 62860 12500 Ø 90 – 125 mm  
 1 Corpo scanalato: KOMET n. art. 62861 06300 Ø 25 – 63 mm  
 1 Chiave a brugola: KOMET n. art. 62862 09300  
 cad. 1 barra alesatrice: KOMET n. art. 62850 00600 Ø 6 – 10 mm  
 KOMET n. art. 62850 01000 Ø 10 – 14 mm  
 KOMET n. art. 62850 01400 Ø 14 – 18 mm  
 KOMET n. art. 62850 01800 Ø 18 – 22 mm  
 KOMET n. art. 62850 02200 Ø 22 – 26 mm  
 cad. 4 inserti: TOGX06T102EN-14 BK60 - KOMET n. art. 62601 90206  
 TOGX090204EN-14 BK60 - KOMET n. art. 62601 70409  
 2 Inserti: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 - KOMET n. art. 62600 00102  
 5 Viti cilindriche: KOMET n. art. 62950 00000 - M5×16 mm  
 cad. 1 giraviti: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4

---

## Descrizione tecnica

Ø Campo mandrino	6 - 125 mm
Codolo	ABS
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Mandrino

---

## Accessori

Testina di precisione KOMET MicroKom® hi.flex Ø Campo mandrino 6-125 mm	238391 6-125
---	--------------