

 KOMET

2 set di barenatura di precisione KOMET MicroKom® BluFlex®, Ø Campo mandrino: 6-125mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine

238398 6-125

GTIN

Classe articolo

27G

Descrizione

Esecuzione:

- Intervallo di linearità: da $-0,2$ a $+4,4$ mm (da $-0,0079$ a $0,1732$ pollici) sul \emptyset .
- Risoluzione display con precisione micrometrica: $0,001$ mm sul \emptyset .
- La chiave a brugola permette di regolare e fissare la testina a regolazione micrometrica in posizione radiale.
- Moderno display OLED di facile lettura direttamente montato sulla testina a regolazione micrometrica.
- La visualizzazione del display è ruotabile di 180° .
- Utilizzo semplice direttamente sul display touchscreen.
- Interfaccia Bluetooth® Low Energy supplementare per facilitare la visualizzazione sui comuni smartphone a partire da Android™ e IOS 7.
- Maggior numero di giri grazie al meccanismo integrato di compensazione parziale dell'errore.
- La regolazione di alta precisione consente un avanzamento preciso.
- Sistema di misurazione della distanza assoluta: a ogni accensione viene emessa la posizione assoluta e quella relativa del corsoio.
- Interfaccia universale ABS®.
- Batteria facilmente sostituibile.
- Compatibilità di 1:1 rispetto alle varianti del sistema attuale.

Fornitura:

1 testina: n. art. 238392

cad. 1 portainseriti: KOMET n. art. 62863 04400 Ø 25 – 44 mm
KOMET n. art. 62863 12500 Ø 44 – 125 mm
1 Ponte di appoggio: KOMET n. art. 62860 12500 Ø 90 – 125 mm
1 Corpo scanalato: KOMET n. art. 62861 06300 Ø 25 – 63 mm
1 Chiave a brugola: KOMET n. art. 62862 09300
cad. 1 barra alesatrice: KOMET n. art. 62850 00600 Ø 6 – 10 mm
KOMET n. art. 62850 01000 Ø 10 – 14 mm
KOMET n. art. 62850 01400 Ø 14 – 18 mm
KOMET n. art. 62850 01800 Ø 18 – 22 mm
KOMET n. art. 62850 02200 Ø 22 – 26 mm
cad. 4 inserti: TOGX06T102EN-14 BK60 - KOMET n. art. 62601 90206
TOGX090204EN-14 BK60 - KOMET n. art. 62601 70409
2 Inserti: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 - KOMET n. art. 62600 00102
5 Viti cilindriche: KOMET n. art. 62950 00000 - M5×16 mm
cad. 1 giraviti: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4

Descrizione tecnica

Ø Campo mandrino	6 - 125 mm
Codolo	ABS
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Testina per barenatura di precisione MicroKom® BluFlex® 2	238392
---	--------