



Avvitatore a percussione pneumatico Twin Turbo, Modello: 9013TT



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079193 9013TT
GTIN	4000896227143
Classe articolo	03R

Descrizione

Esecuzione:

Avvitatore a percussione con meccanismo a percussione a doppio martello ad elevate prestazioni. Lunga durata ed elevata efficienza nelle applicazioni industriali e automobilistiche. **Manico rimovibile, regolabile a 360°. Twin Turbo**

Tecnologia.Coppia di allentamento massima di 4100 Nm.

Descrizione tecnica

Filettatura di raccordo	NPT
Coppia massima	2170 Nm
Ø Massimo viti (8.8-12.9)	M20
Portautensile con profilo di azionamento	Quadro
Dimensione portautensile	3/4 pollici
Raccordo pneumatico	3/8 pollici
Numero massimo giri	5200 min ⁻¹

Fabbisogno massimo d'aria	243,5 l/min
Peso	4,5 kg
Misura tubo flessibile consigliata (Ø interno)	13 mm
Rumorosità	99,5 dB(A)
Lunghezza	184 mm
Vibrazione massima a norma EN	10,69 m/s ²
Tipo di prodotto	Avvitatori