



## Avvitatore a percussione pneumatico Esecuzione corta, Modello: 9012M-1



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079191 9012M-1
GTIN	4000896218356
Classe articolo	03R

### Descrizione

#### Esecuzione:

Avvitatore a percussione ultracompatto con meccanismo a martello a percussione Jumbo inversione a una mano e **rotazione in senso orario a tre stadi**. Coppia di allentamento massima di 1200 Nm.

### Descrizione tecnica

Filettatura di raccordo	NPT
Peso	1,27 kg
Lunghezza	80 mm
Fabbisogno massimo d'aria	127,4 l/min
Vibrazione massima a norma EN	13,49 m/s <sup>2</sup>
Portautensile con profilo di azionamento	Quadro
Dimensione portautensile	1/2 pollici
Misura tubo flessibile consigliata (Ø interno)	10 mm

Ø Massimo viti (8.8-12.9)	M20
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Coppia massima	678 Nm
Rumorosità	92,2 dB(A)
Numero massimo giri	8800 min <sup>-1</sup>
Tipo di prodotto	Avvitatori