

**Avvitatore a percussione pneumatico, Modello: 9013M****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	079192 9013M
GTIN	4000896212347
Classe articolo	03R

Descrizione**Esecuzione:**

Avvitatore a percussione con meccanismo a doppia percussione ad elevate prestazioni. Coppia di allentamento massima di 1890 Nm.

Descrizione tecnica

Lunghezza	188 mm
Portautensile con profilo di azionamento	Quadro
Misura tubo flessibile consigliata (Ø interno)	10 mm
Vibrazione massima a norma EN	7,47 m/s ²
Ø Massimo viti (8.8-12.9)	M32
Rumorosità	104 dB(A)
Filettatura di raccordo	NPT
Fabbisogno massimo d'aria	153 l/min

Raccordo pneumatico	3/8 pollici
Numero massimo giri	7300 min ⁻¹
Peso	2,1 kg
Dimensione portautensile	3/4 pollici
Coppia massima	1085 Nm
Tipo di prodotto	Avvitatori