

**Avvitatore a percussione pneumatico Twin Turbo, Modello: 9012TT****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	079193 9012TT
GTIN	4000896226924
Classe articolo	03R

Descrizione**Esecuzione:**

Avvitatore a percussione con meccanismo a percussione a doppio martello ad elevate prestazioni. **Tecnologia Twin Turbo.** Coppia di allentamento massima di 2200 Nm.

Descrizione tecnica

Misura tubo flessibile consigliata (\varnothing interno)	10 mm
Dimensione portautensile	1/2 pollici
Coppia massima	1356 Nm
Lunghezza	128 mm
Rumorosità	99,7 dB(A)
Fabbisogno massimo d'aria	147,2 l/min
Numero massimo giri	8300 min ⁻¹
Portautensile con profilo di azionamento	Quadro

Ø Massimo viti (8.8-12.9)	M20
Peso	1,6 kg
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Filettatura di raccordo	NPT
Vibrazione massima a norma EN	8,69 m/s ²
Tipo di prodotto	Avvitatori