



## Avvitatore pneumatico angolare a massa battente Twin Turbo, Modello: 9012ATT



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079194 9012ATT
GTIN	4000896234738
Classe articolo	03R

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Avvitatore a percussione Twin Turbo** con meccanismo girevole per una migliore accessibilità. Meccanismo a doppia percussione. Coppia di allentamento massima di 550 Nm.

### Descrizione tecnica

Misura tubo flessibile consigliata ( $\varnothing$ interno)	10 mm
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Dimensione portautensile	1/2 pollici
Portautensile con profilo di azionamento	Quadro
Fabbisogno massimo d'aria	113 l/min
Coppia massima	500 Nm
Numero massimo giri	8000 min <sup>-1</sup>
Peso	1,3 kg

Ø Massimo viti (8.8-12.9)	M20
Rumorosità	90,1 dB(A)
Lunghezza	277 mm
Filettatura di raccordo	NPT
Vibrazione massima a norma EN	4,89 m/s <sup>2</sup>
Tipo di prodotto	Avvitatori