



Fresa per spallamenti a 90° MEC17, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 32/3mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227500 32/3
GTIN	4960664396191
Classe articolo	250

Descrizione

Esecuzione:

Spigoli dei taglienti lunghi per profondità di taglio molto grandi.
Basso numero di taglienti.

Descrizione tecnica

Inserto adatto	BDMT 170408
Ø Codolo D _s h6	32 mm
Profondità di taglio massima a _{p max}	15,7 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	130 mm
Ø Tagliente D _c	32 mm
Sporgenza totale L ₁	40 mm
Vite inserto	229709 (T15; 3,5 Nm)
Numero taglienti Z	3
Lunghezza rampa L per α _{max.}	23,6 mm
Fresatura a interpolazione Ø D _{max.}	62 mm
Fresatura a interpolazione Ø D _{min.}	57 mm
Angolo rampa α _{max.}	0,61 grado
Ø D ₃	25 mm

Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Vite di serraggio	229709
-------------------	--------