

Garant
GARANT Softcut® HSI, codolo Weldon, Ø D / Numero taglienti Z: 25/3mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	214902 25/3
GTIN	4045197674401
Classe articolo	210

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio resistente all'usura, termotrattato con trattamento superficiale anticorrosione. Alloggiamento inserto preciso grazie alla giusta coppia di serraggio. Passo dei denti ampio e stretto per una strategia di fresatura personalizzata.

Uso:

In particolare per macchine a bassa potenza e per la lavorazione a grandi profondità con diametri avanzamento ridotti.

Nota:

Per spallamenti esatti a 90°, scegliere $a_p = 6$ mm.

Per poter utilizzare tutti i **4 taglienti**, l'inserto deve **sempre essere ruotato nella direzione indicata (in senso antiorario)**.

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 2,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

Descrizione tecnica

Ø Tagliente D_c	25 mm
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	6 mm
Inserto adatto	SO.. 0836..
Sporgenza totale L_1	39 mm
Set di viti per inserti	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Ø Codolo D_s h6	25 mm

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	95 mm
Numero taglienti Z	3
Serie	Softcut®
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm	211750 2,2
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Set di viti per inserti 10 pz.	219863