

Garant**Tavolo mobile ESD T5, Modello: T54****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	971930 T54
GTIN	4067263515609
Classe articolo	9GD

Descrizione**Esecuzione:**

Tavolo mobile conduttivo ESD con **2 piani di carico**. Struttura di acciaio saldata, piattaforma in pannelli truciolari interamente conduttivi con superficie conduttiva ESD di colore grigio chiaro. Impugnatura in Haptoprene® conduttivo ESD con polipropilene resistente agli urti. **Ruote elettricamente conduttive:** 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio) con superficie di scorrimento in TPE antitraccia, mozzi su cuscinetti a rulli, con parafilo.

Uso:

Adatto per l'impiego in EPA con rivestimento per pavimentazione conduttivo. Il collegamento a massa viene effettuato attraverso le ruote; non è necessario un cavo di massa separato. Tutti i componenti in plastica sono realizzati in modo conduttivo per evitare cariche superficiali.

Norma:

DIN EN 61340-5-1

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD**.

Nota:

Per facilitare il trasporto, l'articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.

Descrizione tecnica

Ø Ruota	125 mm
Profondità	509 mm
Peso	34 kg
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Altezza piano di carico superiore	850 mm
Materiale ruota	TPE
Profondità piano di carico	500 mm
Portata massima	250 kg
Altezza piano di carico inferiore	195 mm
Portata piano di carico superiore	80 kg
Larghezza piano di carico	850 mm
Altezza	1020 mm
Larghezza	980 mm
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Tavoli mobili