

**Garant****Carrello con barra di spinta ESD T3, Modello: T32****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 971920 T32    |
| GTIN            | 4067263476993 |
| Classe articolo | 9GD           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Carrello con barra di spinta conduttivo ESD con **1 piano di carico**. Struttura di acciaio saldata, piattaforma in pannelli truciolari interamente conduttivi con superficie conduttiva ESD di colore grigio chiaro. Impugnatura in Haptoprene® conduttivo ESD con polipropilene resistente agli urti. **Ruote elettricamente conduttive:** 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio) con superficie di scorrimento in TPE antitraccia, mozzi su cuscinetti a rulli, con parafilo.

**Uso:**

Adatto per l'impiego in EPA con rivestimento per pavimentazione conduttivo. Il collegamento a massa viene effettuato attraverso le ruote; non è necessario un cavo di massa separato. Tutti i componenti in plastica sono realizzati in modo conduttivo per evitare cariche superficiali.

**Norma:**

DIN EN 61340-5-1

**Verniciatura:**

Grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD**.

**Nota:**

Per facilitare il trasporto, l'articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.

**Descrizione tecnica**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Profondità piano di carico                                | 500 mm                |
| Altezza   | 915 mm                |
| Peso  | 20 kg                 |
| Materiale ruota   | TPE                   |
| Altezza del piano di carico                               | 195 mm                |
| Ø Ruota   | 125 mm                |
| Larghezza   | 970 mm                |
| Profondità  | 509 mm                |
| Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio     | 2                     |
| Portata   | 250 kg                |
| Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2                     |
| Larghezza piano di carico                                 | 850 mm                |
| Proprietà elettrostatiche                                 | EGB/ESD               |
| Tipo di prodotto  | Carrelli da magazzino |