

Garant**Carrello portacontenitori a norma europea ESD, Modello: TE37****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	971970 TE37
GTIN	4067263515623
Classe articolo	9GD

Descrizione**Esecuzione:**

Carrello portacontenitori a norma europea conduttivo ESD in robusta struttura di acciaio. Piattaforme in lamiera profilata, regolabili con passo da 280 mm. Piattaforme ad avvitamento variabile e con inclinazione regolabile a 15° e 30° per un prelievo migliore. Piattaforma inferiore fissata al telaio e non inclinabile. Impugnatura in Haptoprene® conduttivo ESD con polipropilene resistente agli urti. **Ruote elettricamente conduttive:** 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio) con superficie di scorrimento in TPE antitraccia, mozzi su cuscinetti a rulli, con parafile.

Uso:

Adatto per l'impiego in EPA con rivestimento per pavimentazione conduttivo. Il collegamento a massa viene effettuato attraverso le ruote; non è necessario un cavo di massa separato. Tutti i componenti in plastica sono realizzati in modo conduttivo per evitare cariche superficiali.

Norma:

DIN EN 61340-5-1

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD.**

Nota:

Per facilitare il trasporto, l'articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.
Per contenitori a norma europea adatti vedi n. art. 972350.

Descrizione tecnica

Altezza	1735 mm
Profondità	670 mm
Ø Ruota	125 mm
Capacità per piattaforma	50 kg
Portata massima	250 kg
Profondità piano di carico	610 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Larghezza	1300 mm
Peso	85 kg
Inclinazione regolabile	15 grado
Inclinazione regolabile	30 grado
Materiale rotelle	TPE
Larghezza piano di carico	1240 mm
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Regolazione dell'altezza con passo	280 mm
Tipo di prodotto	Carrello portamateriali