


Fresa per spallamenti a 90° MECH17, codolo Weldon, Ø D / Zeff: 50/4mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227653 50/4
GTIN	4960664526383
Classe articolo	250

Descrizione
Esecuzione:

Inserti con intaglio per vibrazioni e forze di taglio ridotte. Maggiori larghezze di fresatura a_e a parità di profondità di taglio a_p .

Descrizione tecnica

Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	74 mm
Ø Codolo D_s h6	40 mm
Vite inserto	229709 (T15; 3,5 Nm)
Ø Tagliente D_c	50 mm
Codice ISO Inserto	BDMT 170408
Numero taglienti effettivi Z_{eff}	4
Inserto adatto	BD.. 1704
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	161 mm
Sporgenza totale L_1	88 mm
Numero di inserti	20
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti

Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Vite di serraggio	229709
-------------------	--------