

**Filettatura Calibro a tampone 6H per il controllo del preforo, Filettatura: M4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	486055 M4
GTIN	2050002073678
Classe articolo	48B

**Descrizione****Esecuzione:**

Il primo filetto affilato rimuove lo sporco dal pezzo e previene la rottura prematura della filettatura. Esecuzione a norma DIN 2279 – 2299.

Struttura a norma DIN 2245.

**Uso:**

Per filettatura metrica ISO, destra, DIN 13.

**Norma:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Nota:**

Calibri per filettature con altri passi, Whitworth, trapezoidali, rotondi, UNC, UNF, NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Norma	DIN 13
Qualità	6
Tipologia di calibro	Calibro non passa
Campo di tolleranza	H
Filettatura	M4
Classe di tolleranza	6H
Passo della filettatura	0,7 mm
Tipo di filettatura	M
Taratura	L6

Tipo di prodotto

Calibro filettato non passa a tampone

**Servizi**

Rapporto di taraturaCalibro a tampone Ø Massimo 20 mm

028300 20

Certificato DAkkSCalibro a tampone differenziale Ø  
massimo 60 mm

028340 60