

Garant**Tappetino ESD, grigio scuro punteggiato, Larghezza × Lunghezza:
100X135cm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	964450 100X135
GTIN	4067263476771
Classe articolo	9GM

Descrizione

Esecuzione:

Tappetini di lavoro industriali per sollecitazioni medie, fino a elevate. Questo tappetino ergonomico di gomma è indicato per le zone di passaggio e le postazioni di lavoro in piedi in condizioni sia asciutte che umide. La superficie presenta un punto di rotazione ottimale e una perfetta resistenza allo scivolamento e alla flessione. Angoli smussati su tutti i lati utili per evitare incespicamenti. Superficie molto facile da pulire, con proprietà di riflessione della luce. Il tappetino per pavimento resistente all'olio ha una classe di protezione antincendio Bfl-s1. Grazie alle proprietà elastiche della miscela in gomma e alla speciale geometria del dorso, si caratterizza per un effetto particolarmente ammortizzante e attivante, offrendo allo stesso tempo una protezione dal freddo a vantaggio della salute. Tappetino resistente, adatto alle attività lavorative suddivise su più turni.

Esecuzione antistatica, con resistenza superficiale inferiore a $10^7 \Omega$. Il tappetino è contrassegnato da un'etichetta di sicurezza ESD.

Fornitura:

Tappetino con cavo di massa ESD (il foro per il collegamento di messa a terra può essere scelto in base alle proprie esigenze, mentre l'allacciamento deve essere effettuato dall'utente).

Descrizione tecnica

Spessore	16 mm
Materiale	Gomma nitrilica (NBR)

Peso	20 kg
Larghezza	100 cm
Lunghezza	135 cm
Classe antincendio	Bfl-s1
Durezza secondo Shore A	55
Comodità di utilizzo in piedi	Antistanchezza
Comodità di utilizzo in piedi	Antiscivolo
Comodità di utilizzo in piedi	Isolamento (temperatura)
Protezione antiurto	Pavimento
Caratteristiche del materiale	resistente agli oli
Caratteristiche del materiale	difficilmente infiammabile
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Colore	grigio scuro punteggiato
Tipo di prodotto	Tappetino per postazione di lavoro