


**Garant****Morsa per trapani, Larghezza ganasce A: 80mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	365035 80
GTIN	4067263515630
Classe articolo	31S

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Costruzione stabile con asta filettata robusta.**
- **Ganasce temprate e rettificate.**
- **Serraggio preciso grazie alla guida di scorrimento piatta.**
- **Una ganascia con prisma orizzontale e verticale per pezzi tondi, una ganascia liscia.**
- **Per il serraggio di pezzi piatti, entrambe le ganasce sono ribassate.**
- **Bloccaggio rapido eccentrico integrato (in attesa di brevetto) per una presa sicura sul tavolo di foratura.**
- **Il bloccaggio rapido nell'area delle scanalature consente di lavorare il pezzo serrato in modo flessibile ed efficiente in qualsiasi posizione sull'intero tavolo di foratura, senza dover effettuare una nuova operazione di serraggio.**

**Uso:**

Per il serraggio dei pezzi su trapani.

**Materiale:**

Corpo e ganascia mobile in ghisa speciale.

**Precisione:**

Entro **0,10 mm.**

**Descrizione tecnica**

Altezza complessiva c	65 mm
Larghezza delle scanalature	13 mm

Lunghezza complessiva massima L <sub>4</sub>	280 mm
Larghezza corpo base B	140 mm
Altezza ganasce C	28 mm
Peso	5,7 kg
Distanza delle scanalature	110 mm
Lunghezza corpo base a	238 mm
Campo di serraggio b	120 mm
Larghezza ganasce A	80 mm
Codice a colori per accessori adatti	Morsa da banco BM blu
Tipo di prodotto	Morsa per trapani

## Accessori

Asta filettata di ricambio per morsa a mano per trapani Per modello 60	365037 60
Battuta Modello 1	365028 1
Guida per n. art. 365023	365025
Coppia di ganasce di ricambio (2 pezzi) per morse a serraggio rapido e per trapani Per modello 60	365036 60