

Garant**Salopette Industria, blu marino / nero, Taglia: 60****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	091013 60
GTIN	4067263517511
Classe articolo	01B

Descrizione**Esecuzione:**

Nuova collezione industriale GARANT realizzata con un **robusto tessuto misto elasticizzato XLANCE®** per garantire una maggiore libertà di movimento. Comfort elevato grazie agli inserti **stretch a 4 vie** posizionati nelle zone in cui è richiesta una maggiore elasticità. Ottima resistenza grazie alla combinazione di tessuti di alta qualità **“made in Europe”** e all'impiego di **triple cuciture. Rinforzo in Cordura®** sulle ginocchia resistente all'abrasione. Prevenzione dei graffi sui componenti grazie alle **chiusure lampo YKK® a scomparsa. Esecuzione adatta al lavaggio industriale** a norma EN ISO 15797. Stabilità cromatica e dimensionale. Ideale per l'uso in ambienti industriali.

Salopette con inserti elasticizzati sui lati per un maggiore comfort.

- **Due tasche posteriori, due tasche anteriori e una tasca con patella sulla pettorina.**
- **Rinforzo in Cordura® sulle ginocchia.**
- **Tasca portapenne e tasca portametro.**
- **Tasca con chiusura lampo e scomparto portacellulare.**

Descrizione tecnica

Taglia DE	60
-----------	----

Serie	Industria
Genere	da uomo
Composizione del tessuto	33% cotone
Composizione del tessuto	3% elastofina
Composizione del tessuto	64% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto	265 g/m ²
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio	Colorati 60 °C
Lavaggio	Adatto al lavaggio industriale
Colore	blu marino / nero
Tipo di prodotto	Salopette