


BDMT 170408 ER-JS, PR1225, Modello: INOX

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227557 INOX
GTIN	4960664609451
Classe articolo	25A

Descrizione
Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$.

90° esatti fino ad $a_p = 9$ mm.

Raggio di curvatura: 0,8 mm

Avanzamento f_z per dente: 0,09 – 0,13 mm

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per dente	0,09 – 0,13 mm
Modello	INOX
Raggio di curvatura	0,8 mm
Codice ISO Inserto	BDMT 170408 ER-JS
Tipo	PR1225
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	200 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	140 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	180 m/min	M
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		