




## Fresa per spallamenti a 90° MECH17, a manicotto, Ø D / Zeff: 50/4mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227655 50/4
GTIN	4960664526413
Classe articolo	250

### Descrizione

#### Esecuzione:

Inserti con intaglio per vibrazioni e forze di taglio ridotte. Maggiori larghezze di fresatura  $a_e$  a parità di profondità di taglio  $a_p$ .

### Descrizione tecnica

Numero taglienti effettivi $Z_{eff}$	4
Vite inserto	229709 (T15; 3,5 Nm)
Codice ISO Inserto	BDMT 170408
Lunghezza complessiva $L_{compl}$	52 mm
Inserto adatto	BD.. 1704
Ø Tagliente $D_c$	50 mm
Ø Foro di attacco	22 mm
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	30 mm
Numero di inserti	8
Esecuzione del codolo	a manicotto

Angolo di regolazione $\kappa$	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

---

## Accessori

Vite di serraggio	229709
-------------------	--------