

Tavolo di sollevamento mobile, Portata: 800kg



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 919989 800 |
| GTIN | 4025092253475 |
| Classe articolo | 08Y |

Descrizione

Esecuzione:

Tavolo di sollevamento mobile con robusto pantografo in acciaio. Piattaforma orientabile con arresto meccanico per eseguire lavori di manutenzione con la massima sicurezza. Telaio compatto con altezza di ingombro ridotta, ruote fisse e piroettanti in poliammide con cuscinetti a sfera esenti da manutenzione e dispositivi di bloccaggio sulle ruote piroettanti. Impianto idraulico manuale con pedale. Elevata sicurezza grazie alla valvola di sovraccarico e alla valvola di blocco e controllo discesa. Ø ruote piroettanti 150 mm, Ø rulli di carico 200 mm. Larghezza rotolo di 50 mm.

Norma:

DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Peso | 222 kg |
| Larghezza | 860 mm |
| Materiale rotelle | Poliammide |
| Campo sollevamento | 360 - 1050 mm |
| Larghezza del piano di carico | 840 mm |
| Lunghezza del piano di carico | 1350 mm |

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Portata | 800 kg |
| Altezza C | 360 mm |
| Lunghezza L | 1650 mm |
| Altezza della corsa H | 690 mm |
| Tipo di prodotto | Tavolo di sollevamento (a pantografo) |