

**Garant****Impugnatura per svasatore conico con 3 superfici di serraggio, Ø Gambo: 6mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	150409 6
GTIN	4067263515579
Classe articolo	11M

## Descrizione

### Esecuzione:

Per l'attacco dello svasatore conico di precisione GARANT con passo irregolare e **3 superfici di serraggio** sul codolo. Con un'impugnatura è possibile utilizzare svasatori di dimensioni diverse con lo stesso diametro codolo.

Impugnatura maneggevole in polipropilene particolarmente tenace e resistente agli urti. Grazie alla particolare struttura della superficie, **l'impugnatura è antiscivolo anche in caso di mani bagnate o sporche di olio.**

## Descrizione tecnica

Lunghezza impugnatura	106 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	6 mm
Tipo di prodotto	Svasatori conici