

**Raccordo con magnete / accoppiamento rapido, Raccordo esagonale: 6,3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	675055 6,3
GTIN	4067263499565
Classe articolo	62F

Descrizione**Esecuzione:**

A due pezzi cioè stelo e lama separati. In questo modo, in caso di usura basterà sostituire solo il bit.

Raccordo con **accoppiamento rapido** automatico e magnete (che trattiene la vite) **per bit C 6,3 ed E 6,3**.

- **Attacco per bit C 6,3 ed E 6,3.**
- **La bussola è bloccata in posizione aperta. Se si inserisce un bit si blocca in modo automatico.**
- **È possibile estrarre senza problemi anche bit molto piccoli, dato che la boccola scosta il bit dal magnete – sostituzione rapida, sempre con una sola mano.**

Descrizione tecnica

Esagono di manovra esterno	D 6,3 (1/4 pollice)
Quadro interno lato macchina	E 6,3 (1/4 pollice)
Lunghezza complessiva	60 mm
Per macchine	sì
Tipo di prodotto	Portabit