



Video-endoscopio VIPER con sonda, Ø 2,2 mm, Lunghezza sonda: 2000mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	492790 2000
GTIN	2050002074323
Classe articolo	49C

Descrizione

Esecuzione:

Videoendoscopio VIPER leggero, compatto e flessibile. Le sonde intercambiabili in modo rapido con diametri (da 2,2 mm) e lunghezze di lavoro differenti aumentano la flessibilità. Grazie al suo peso ridotto, l'endoscopio VIPER è estremamente leggero e maneggevole.

- **Monitor luminoso da 4,3 pollici con tecnologia CMOS per immagini di qualità HD.**
- **Utilizzo intuitivo e maneggevole.**
- **Ispezioni prolungate e ininterrotte grazie all'accumulatore disponibile.**
- **Trasmissione dati rapida tramite micro USB 2.0, collegamento mini HDMI e slot per schede di memoria SD.**
- **Sonde intercambiabili in modo rapido, con diametri e lunghezze di lavoro differenti.**

Fornitura:

Alimentatore, cavo micro USB, cavo video, 2x batterie agli ioni di litio, scheda memoria SD da 8 GB, supporto in metallo, valigetta di trasporto.

Descrizione tecnica

Area di messa a fuoco	3 - 50 mm
Lunghezza sonda	2000 mm
Serie	VIPER
Linea di mira	0 grado

Dimensione display	4,3 pollici
Sensore telecamera	CMOS
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Angolo di apertura dell'immagine	90 grado
Ø Sonda	2,2 mm
Attributo del nome del prodotto	Ø 2,2 mm
Tipo di prodotto	Endoscopio