




Set di completamento da 3/8 pollice, Numero degli utensili: 17



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	953714 17
GTIN	4067263723592
Classe articolo	91A

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell'espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 1/4 (10 G × 8 G oppure 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G oppure 500 × 200 mm) della superficie utile dei cassetti.

Per:

Carrelli per officina di GARANT con cassetti a estrazione totale e un nuovo passo da **20G × 16G** o 500 × 400 mm (larghezza × profondità).

Gli espansi di dimensione 10 G × 8 G si adattano agli Shadow Board n. art. 923210 Dim. 250 (2 espansi per ciascun Shadow Board).

Fornitura:

Bussola esagonale HOLEX, extralunga, n. art. 637613 Dim. 4; 5; 6; 8; 10: cad. 1 pz.

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953714: 1 pz.

Bussola poligonale HOLEX n. art. 637320 Dim. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22: cad. 1 pz.

Descrizione tecnica

Profondità	250 mm
Profondità in G	10

Larghezza	200 mm
Esecuzione	con chiave a bussola
Larghezza in G	8
Numero degli utensili	17
Forma in espanso rigido LD45, spessore	30 mm
Riempimento di un cassetto in G	8×10
Quadro di manovra femmina	3/8 pollici
Tipo di prodotto	Inserto in espanso rigido

Accessori

Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 953714	952001 953714
Bussola poligonale da 3/8 pollice esecuzione lunga Apertura 10 mm	637320 10
Bussola poligonale da 3/8 pollice esecuzione lunga Apertura 11 mm	637320 11
Bussola poligonale da 3/8 pollice esecuzione lunga Apertura 12 mm	637320 12
Bussola poligonale da 3/8 pollice esecuzione lunga Apertura 13 mm	637320 13
Bussola poligonale da 3/8 pollice esecuzione lunga Apertura 14 mm	637320 14
Bussola poligonale da 3/8 pollice esecuzione lunga Apertura 15 mm	637320 15
Bussola poligonale da 3/8 pollice esecuzione lunga Apertura 16 mm	637320 16
Bussola poligonale da 3/8 pollice esecuzione lunga Apertura 17 mm	637320 17
Bussola poligonale da 3/8 pollice esecuzione lunga Apertura 18 mm	637320 18
	637320 19

Bussola poligonale da 3/8 polliceesecuzione lunga
Apertura 19 mm

Bussola poligonale da 3/8 polliceesecuzione lunga
Apertura 21 mm

637320 21

Bussola poligonale da 3/8 polliceesecuzione lunga
Apertura 22 mm

637320 22

Bussola esagonale, 3/8 pollicelunghe con testa sferoidale
Esagonale 10 mm

637613 10

Bussola esagonale, 3/8 pollicelunghe con testa sferoidale
Esagonale 4 mm

637613 4

Bussola esagonale, 3/8 pollicelunghe con testa sferoidale
Esagonale 5 mm

637613 5

Bussola esagonale, 3/8 pollicelunghe con testa sferoidale
Esagonale 6 mm

637613 6

Bussola esagonale, 3/8 pollicelunghe con testa sferoidale
Esagonale 8 mm

637613 8