

## Set di chiavi a bussola da 1/4 pollice, Numero degli utensili: 46



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 953743 46     |
| GTIN            | 2050002075412 |
| Classe articolo | 91A           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell'espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 1/4 (10 G × 8 G oppure 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G oppure 500 × 200 mm) della superficie utile dei cassettei.

#### Per:

**Carrelli per officina di GARANT** con cassettei a estrazione totale e un nuovo passo da **20G × 16G** o 500 × 400 mm (larghezza × profondità).

#### Fornitura:

Prolunga GARANT n. art. 632429 Dim. 50; 150: cad. 1 pz.

Cricchetto GARANT reversibile n. art. 632025 Dim. 1/4: 1 pz.

Bussola esagonale GARANT n. art. 631225 Dim. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: cad. 1 pz.

Impugnatura GARANT n. art. 632829 Dim. 146: 1 pz.

Set di giraviti per viti con impronta a croce Phillips di HOLEX n. art. 631623 Dim. 1; 2; 3; 4: cad. 1 pz.

Bussola esagonale GARANT n. art. 631729 Dim. 2,5; 3; 4; 5; 6: cad. 1 pz.

Chiavi a bussola GARANT per viti Torx® n. art. 631515 Dim. E4; E5; E6; E7; E8; E10: cad. 1 pz.

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953743: 1 pz.

Impugnatura a T GARANT n. art. 633029 Dim. 116: 1 pz.

Snodo cardanico GARANT n. art. 633529 Dim. 1/4: 1 pz.

Bussola HOLEX per viti Torx®, lunga, n. art. 631773 Dim. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40: cad. 1 pz.

Set di giraviti per viti con intaglio HOLEX n. art. 631613 Dim. 3,5; 4; 5,5; 8: cad. 1 pz.

## Descrizione tecnica

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Profondità                             | 500 mm                    |
| Numero degli utensili                  | 46                        |
| Esecuzione                             | con chiave a bussola      |
| Larghezza                              | 200 mm                    |
| Profondità in G                        | 20                        |
| Larghezza in G                         | 8                         |
| Forma in espanso rigido LD45, spessore | 30 mm                     |
| Riempimento di un cassetto in G        | 8×20                      |
| Quadro di manovra femmina              | 1/4 pollici               |
| Tipo di prodotto                       | Inserto in espanso rigido |

## Accessori

|   |               |
|---|---------------|
| Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 953743 | 952001 953743 |
| Bussola esagonale da 1/4 polliceSurface Drive Apertura 10 mm                                  | 631225 10     |
| Bussola esagonale da 1/4 polliceSurface Drive Apertura 11 mm                                  | 631225 11     |
| Bussola esagonale da 1/4 polliceSurface Drive Apertura 12 mm                                  | 631225 12     |
| Bussola esagonale da 1/4 polliceSurface Drive Apertura 13 mm                                  | 631225 13     |
| Bussola esagonale da 1/4 polliceSurface Drive Apertura 14 mm                                  | 631225 14     |
| Bussola esagonale da 1/4 polliceSurface Drive Apertura 4 mm                                   | 631225 4      |
| Bussola esagonale da 1/4 polliceSurface Drive Apertura 4,5 mm                                 | 631225 4,5    |
|   | 631225 5      |

Bussola esagonale da 1/4 pollice Surface Drive Apertura 5 mm

Bussola esagonale da 1/4 pollice Surface Drive Apertura 5,5 mm

631225 5,5

Bussola esagonale da 1/4 pollice Surface Drive Apertura 6 mm

631225 6

Bussola esagonale da 1/4 pollice Surface Drive Apertura 7 mm

631225 7

Bussola esagonale da 1/4 pollice Surface Drive Apertura 8 mm

631225 8

Bussola esagonale da 1/4 pollice Surface Drive Apertura 9 mm

631225 9

Bussola con poligono interno, 1/4 pollice per Torx®  
Impronta Torx® E10

631515 E10

Bussola con poligono interno, 1/4 pollice per Torx®  
Impronta Torx® E4

631515 E4

Bussola con poligono interno, 1/4 pollice per Torx®  
Impronta Torx® E5

631515 E5

Bussola con poligono interno, 1/4 pollice per Torx®  
Impronta Torx® E6

631515 E6

Bussola con poligono interno, 1/4 pollice per Torx®  
Impronta Torx® E7

631515 E7

Bussola con poligono interno, 1/4 pollice per Torx®  
Impronta Torx® E8

631515 E8

Bussola per viti con intaglio, 1/4 pollice Larghezza lama 3,5 mm

631613 3,5

Bussola per viti con intaglio, 1/4 pollice Larghezza lama 4 mm

631613 4

Bussola per viti con intaglio, 1/4 pollice Larghezza lama 5,5 mm

631613 5,5

Bussola per viti con intaglio, 1/4 pollice Larghezza lama 8 mm

631613 8

Bussola per viti con impronta a croce Phillips, attacco da 1/4 pollice Dimensione dell'impronta a croce 1

631623 1

631623 2

|   |             |
|---|-------------|
| Bussola per viti con impronta a croce Phillips, attacco da 1/4 pollice Dimensione dell'impronta a croce 2 |             |
| Bussola per viti con impronta a croce Phillips, attacco da 1/4 pollice Dimensione dell'impronta a croce 3 | 631623 3    |
| Bussola per viti con impronta a croce Phillips, attacco da 1/4 pollice Dimensione dell'impronta a croce 4 | 631623 4    |
| Bussola esagonale, 1/4 pollicelunga Esagono 2,5 mm  | 631729 2,5  |
| Bussola esagonale, 1/4 pollicelunga Esagono 3 mm  | 631729 3    |
| Bussola esagonale, 1/4 pollicelunga Esagono 4 mm  | 631729 4    |
| Bussola esagonale, 1/4 pollicelunga Esagono 5 mm  | 631729 5    |
| Bussola esagonale, 1/4 pollicelunga Esagono 6 mm  | 631729 6    |
| Bussola per viti, attacco da 1/4 pollice per Torx®esecuzione lunga Impronta Torx® TX10                    | 631773 TX10 |
| Bussola per viti, attacco da 1/4 pollice per Torx®esecuzione lunga Impronta Torx® TX15                    | 631773 TX15 |
| Bussola per viti, attacco da 1/4 pollice per Torx®esecuzione lunga Impronta Torx® TX20                    | 631773 TX20 |
| Bussola per viti, attacco da 1/4 pollice per Torx®esecuzione lunga Impronta Torx® TX25                    | 631773 TX25 |
| Bussola per viti, attacco da 1/4 pollice per Torx®esecuzione lunga Impronta Torx® TX30                    | 631773 TX30 |
| Bussola per viti, attacco da 1/4 pollice per Torx®esecuzione lunga Impronta Torx® TX40                    | 631773 TX40 |
| Bussola per viti, attacco da 1/4 pollice per Torx®esecuzione lunga Impronta Torx® TX8                     | 631773 TX8  |
| Bussola per viti, attacco da 1/4 pollice per Torx®esecuzione lunga Impronta Torx® TX9                     | 631773 TX9  |
| Cricchetto reversibile 1/4 pollice, a sbloccaggio rapido Modello 1/4                                      | 632025 1/4  |
| Prolunga, 1/4 pollice lunghezza complessiva 150 mm  | 632429 150  |
| Prolunga, 1/4 pollice lunghezza complessiva 50 mm   | 632429 50   |
| Impugnatura, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 146 mm   | 632829 146  |
| Impugnatura a T, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 116 mm   | 633029 116  |

Snodo cardanico da 1/4 pollice Modello 1/4

633529 1/4