

Garant**Set di giraviti e accessori per officina, Numero degli utensili: 14****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	954844 14
GTIN	4067263723677
Classe articolo	91A

Descrizione**Esecuzione:**

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell'espanso è impermeabile e resistente agli oli. **Strato superiore color antracite**, quello inferiore **di contrasto color grigio** mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 954844: 1 pz.

Lampada tascabile a LED GARANT n. art. 081505 Dim. 140: 1 pz.

Set di chiavi maschio piegate esagonali GARANT n. art. 627132 Dim. 9: 1 pz.

Giravite corto per viti con intaglio di GARANT n. art. 664122 Dim. 5,5; 6,5: cad. 1 pz.

Cacciavite GARANT, corto, per viti con impronta a croce Phillips n. art. 667722 Dim. 1; 2: cad. 1 pz.

Descrizione tecnica

Profondità in G	10
Numero degli utensili	14
Esecuzione	con set di utensili
Profondità	250 mm
Larghezza	200 mm

Larghezza in G	8
Forma in espanso rigido LD45, spessore	30 mm
Riempimento di un cassetto in G	8x10
Tipo di prodotto	Inserto in espanso rigido

Accessori

Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 954844	952001 954844
Lampada tascabile a LED con batterie Modello 140 mm	081505 140
Set di chiavi maschio piegate esagonali, con sfera di tenuta esecuzione cromata Numero di giraviti 9	627132 9
Giravite per viti con intaglio, corto, con impugnatura bicomponente in Haptoprene Larghezza delle punte b 5,5 mm	664122 5,5
Giravite per viti con intaglio, corto, con impugnatura bicomponente in Haptoprene Larghezza delle punte b 6,5 mm	664122 6,5
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, corto, con impugnatura bicomponente in Haptoprene Dimensione dell'impronta a croce 1	667722 1
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, corto, con impugnatura bicomponente in Haptoprene Dimensione dell'impronta a croce 2	667722 2