

Garant
Set da officina, Numero degli utensili: 34

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	955009 34
GTIN	4067263724018
Classe articolo	91A

Descrizione
Esecuzione:

Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell'espanso è resistente all'olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto grigio mette subito in evidenza gli utensili mancanti.

Per:

Carrelli portautensili GARANT per officina con cassette a estrazione totale e un passo da **20 G x 16 G** o 500 x 400 mm (larghezza x profondità).

Carrello per officina n. art. 914520 – 914582.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 955009: 1 pz.

Chiavi combinate GARANT n. art. 613600 Dim. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: cad. 1 pz.

Cricchetto GARANT reversibile n. art. 640025 Dim. 1/2: 1 pz.

Prolunga GARANT da 1/2 pollice n. art. 641029 Dim. 125; 250: cad. 1 pz.

Impugnatura a T GARANT da 1/2 pollici n. art. 641329 Dim. 295: 1 pz.

Snodo cardanico GARANT n. art. 641629 Dim. 1/2: 1 pz.

Bussola esagonale GARANT n. art. 642325 Dim. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: cad. 1 pz.

Bussola poligonale lunga GARANT n. art. 642529 Dim. 17; 19; 21: cad. 1 pz.

Giravite per viti con intaglio di GARANT n. art. 660032 Dim. 3,5; 5,5: cad. 1 pz.

Giravite GARANT per viti con impronta a croce Phillips n. art. 667702 Dim. 1; 2: cad. 1 pz.

Martello da fabbro GARANT n. art. 750110 Dim. 300: 1 pz.

Pinza universale GARANT n. art. 700940 Dim. 180: 1 pz.

Pinza regolabile GARANT n. art. 706001 Dim. 250: 1 pz.

Descrizione tecnica

Numero degli utensili	34
Superficie utile dei cassetti in G	20×16
Larghezza in G	20
Esecuzione	per cassetti dei carrelli per officina
Profondità in G	16
Profondità	400 mm
Larghezza	500 mm
Forma in espanso rigido LD45, spessore	30 mm
Per l'arredamento industriale	Carrelli portautensili per officina
Tipo di prodotto	Inserto in espanso rigido

Accessori

Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 955009	952001 955009
Chiave combinata Apertura 10 mm	613600 10
Chiave combinata Apertura 13 mm	613600 13
Chiave combinata Apertura 16 mm	613600 16
Chiave combinata Apertura 17 mm	613600 17
Chiave combinata Apertura 18 mm	613600 18
Chiave combinata Apertura 19 mm	613600 19
Chiave combinata Apertura 5,5 mm	613600 5,5
Chiave combinata Apertura 7 mm	613600 7
Chiave combinata Apertura 8 mm	613600 8
Cricchetto reversibile 1/2 pollice, a sbloccaggio rapido Modello 1/2	640025 1/2

Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 125 mm	641029 125
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 250 mm	641029 250
Impugnatura a T, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 295 mm	641329 295
Snodo cardanico da 1/2 pollici Modello 1/2	641629 1/2
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 13 mm	642325 13
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 14 mm	642325 14
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 15 mm	642325 15
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 16 mm	642325 16
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 17 mm	642325 17
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 18 mm	642325 18
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 19 mm	642325 19
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 21 mm	642325 21
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 22 mm	642325 22
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 24 mm	642325 24
Bussola poligonale lunga, 1/2 pollice Apertura 17 mm	642529 17
Bussola poligonale lunga, 1/2 pollice Apertura 19 mm	642529 19
Bussola poligonale lunga, 1/2 pollice Apertura 21 mm	642529 21
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 3,5 mm	660032 3,5
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 5,5 mm	660032 5,5

Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura bicomponente in Haptoprene Dimensione dell'impronta a croce 1	667702 1
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura bicomponente in Haptoprene Dimensione dell'impronta a croce 2	667702 2
Martello da fabbro concolletto salvamanico Peso senza manico 300 g	750110 300
Pinza cromata, con impugnatura in bimatereale Lunghezza complessiva 180 mm	700940 180
Pinza con regolazione a scatto, esecuzione brunita Lunghezza complessiva 250 mm	706001 250