




## Fresa per spallamenti a 90° MECH17, a manicotto, Ø D / Zeff: 63/4mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227655 63/4
GTIN	4960664579280
Classe articolo	250

### Descrizione

#### Esecuzione:

Inserti con intaglio per vibrazioni e forze di taglio ridotte. Maggiori larghezze di fresatura  $a_e$  a parità di profondità di taglio  $a_p$ .

### Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	BDMT 170408
Inserto adatto	BD.. 1704
Numero taglienti effettivi $Z_{eff}$	4
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	70 mm
Vite inserto	229709 (T15; 3,5 Nm)
Ø Foro di attacco	27 mm
Ø Tagliente $D_c$	63 mm
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	45 mm
Numero di inserti	12
Esecuzione del codolo	a manicotto

Angolo di regolazione $\kappa$	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

---

## Accessori

Vite di serraggio	229709
-------------------	--------