

**RUNPOTEC**  
HPI KABELLENZIEHSPEZIALIST

## Passacavi in fibra di vetro GF3 in scatola di plastica, Lunghezza del nastro: 50m



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	814867 50
GTIN	9120045477160
Classe articolo	86A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Nastro in fibra di vetro spesso **3 mm, resistente al taglio** ma **altamente flessibile**; ideale per operazioni complicate di inserimento di cavi in tubi già occupati o per numerose curve di tubi. Impugnatura ergonomica. Punta della guida brevettata con compensazione della spira e protezione contro le ammaccature (2x filettatura esterna Ø RTG 6 mm). Dispositivo di bloccaggio per il rientro automatico. Rivestimento antiscivolo. Adatto per i cantieri, con protezione contro spruzzi d'acqua e polvere, antiurto e antirottura. Possibile fino a un raggio di 38 mm.

Compatibile anche con RUNPOCAM RC2 (n. art. 814878) e le aste di basalto (n. art. 814877).

#### Fornitura:

Inclusi accessori a prova di perdita in una scatola di plastica: 1 punta flessibile della guida (Runpogleiter) con compensazione della spira, 1 capocorda con protezione contro le ammaccature RTG Ø 6 mm, 1 ausilio per l'inserimento, 1 colla speciale da 3 g, 1 occhiello di trazione per cavo (Ø 14 mm, esterno), 6 manicotti adesivi Ø 3 mm, 3 asole di trazione Ø 7 mm, 1 ogiva Ø 11 mm, 1 boccola di collegamento, 2 chiavi di montaggio, 1 batteria a bottone CR2032.

### Descrizione tecnica

Lunghezza del nastro	50 m
Carico massimo collegamento passacavi - bussola	1,3 kN
Carico massimo passacavi	4,5 kN
Tipo di prodotto	Strumento per il tiraggio dei cavi