



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	713501 200
GTIN	
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Becchi particolarmente lunghi, mezzotondi a punta. Taglienti temprati a induzione (circa 61 HRC), adatti per filo duro e dolce. Becchi zigrinati all'interno. Pinze cromate, manici con rivestimenti multicomponente ergonomici ottimizzati e interfaccia KNIPEXtend. KNIPEXtend permette di collegare elementi aggiuntivi, come le clip ColorCode (CCC) per la personalizzazione o le clip TetheredTool (TTC) per il fissaggio di una protezione anticaduta Tethered Tools.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Nota:

Il modello precedente n. art. 713500 può ancora essere ordinato fino a quando non saranno disponibili i modelli KNIPEXtend.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	200 mm
Lunghezza griffe	73 mm
Forma delle ganasce	becchi mezzotondi a punta, piegati (40° – 45°)
Norma	DIN ISO 5745
Caratteristica ganasce	Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC)
Esecuzione ganasce	zigrinatura all'interno

Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio, forgiato in stampo e temprato in bagno d'olio
Superficie	cromato
Tipo di prodotto	Pinza multifunzione