

Garant**Strettoio a vite in acciaio integrale, apertura: 200mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 860482 200 |
| GTIN | 4067263736899 |
| Classe articolo | 81D |

Descrizione**Esecuzione:**

Guida e arco fisso in acciaio lucido trafilato, arco scorrevole in acciaio forgiato, bonificato e zincato galvanicamente. Asta scorrevole in acciaio con filettatura trapezoidale, esecuzione brunita.

Piattello di pressione orientabile con **protezione asta filettata integrata per impedire l'allentamento** dell'asta in caso di vibrazioni. Massima trasmissione del momento torcente grazie alla **robusta impugnatura** con superficie antiscivolo in Haptoprene® e nocciolo in PP resistente agli urti. Struttura della superficie antiscivolo anche con mani bagnate e unte d'olio.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Sezione trasversale della guida | 19,5×9,5 mm |
| Profondità arco | 100 mm |
| Apertura | 200 mm |
| Tipo di prodotto | Strettoio |

