

**Garant****Strettoio a vite in acciaio integrale con impugnatura pieghevole, apertura: 400mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	860492 400
GTIN	4067263743026
Classe articolo	81D

**Descrizione****Esecuzione:**

Guida e arco fisso in acciaio lucido trafilato, arco scorrevole in acciaio forgiato, bonificato e zincato galvanicamente. Asta scorrevole in acciaio con filettatura trapezoidale, esecuzione brunita.

Piattello di pressione orientabile con **protezione asta filettata integrata per impedire l'allentamento** dell'asta in caso di vibrazioni. Massima trasmissione del momento torcente grazie alla **robusta impugnatura** con superficie antiscivolo in Haptoprene® e nocciolo in PP resistente agli urti. Struttura della superficie antiscivolo anche con mani bagnate e unte d'olio. Strettoio in acciaio integrale con impugnatura pieghevole. Avvitamento rapido e serraggio al pezzo con impugnatura verticale in sede. **Lavorazione potente e non affaticante con impugnatura ribaltabile.**

**Descrizione tecnica**

Sezione trasversale della guida	25×12 mm
Profondità arco	120 mm

Apertura	400 mm
Tipo di prodotto	Strettoio