

bimos

**Sedia girevole da lavoro ESD, tessuto, con piattello e anello poggiapiedi, alta,
Modello: ESD****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972675 ESD
GTIN	4016849943992
Classe articolo	96B

Descrizione**Esecuzione:**

Sedile e schienale in imbottitura in stoffa conduttiva ESD. Comodi, traspiranti e resistenti. Imbottitura confortevole con schienale ergonomico e trapuntatura orizzontale, con pratiche maniglie. Con pacchetto ergonomico: movimento sincronizzato con regolazione in base al peso. Collegamento conduttivo senza interruzione dall'imbottitura alle rotelle/i piattelli ESD. Schienale con guscio in plastica conduttivo e maniglie.

Regolazione del peso di 45 – 120 kg.

Norma:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Descrizione tecnica

Colore materiale seduta	nero
Altezza schienale	580 mm
Campo di regolazione dell'altezza dello schienale	60 mm
Campo di regolazione profondità seduta	60 mm

Regolazione dell'inclinazione della seduta in gradi	6 grado
Larghezza seduta	460 mm
Profondità seduta	470 mm
Serie	Work-Tec Ergo
Portata sedia	120 kg
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Campo di regolazione altezza	590 - 860 mm
Tipo di prodotto	Sedia girevole ESD