

bimos

Sedia girevole da lavoro ESD, Supertec, con rotelle, bassa, Modello: ESD**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972676 ESD
GTIN	4016849943985
Classe articolo	96B

Descrizione**Esecuzione:**

Sedile e schienale in stoffa conduttiva Supertec ESD. Supertec è confortevole, morbida, traspirante, estremamente robusta, resistente al taglio, facile da pulire e antiscivolo. Grazie alla micro-blindatura, fonde insieme i vantaggi della stoffa e della schiuma integrale. Imbottitura confortevole con schienale ergonomico e trapuntatura orizzontale, con pratiche maniglie. Con pacchetto ergonomico: movimento sincronizzato con regolazione in base al peso. Schienale con guscio in plastica conduttivo e maniglie. Collegamento conduttivo senza interruzione dall'imbottitura alle rotelle/ i piattelli ESD.

Regolazione del peso di 45 – 120 kg.

Norma:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Descrizione tecnica

Serie	Work-Tec Ergo
Larghezza seduta	460 mm
Colore materiale seduta	nero

Regolazione dell'inclinazione della seduta in gradi	6 grado
Profondità seduta	470 mm
Altezza schienale	580 mm
Campo di regolazione profondità seduta	60 mm
Esecuzione	con rotelle
Campo di regolazione dell'altezza dello schienale	60 mm
Portata sedia	120 kg
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Campo di regolazione altezza	450 - 630 mm
Tipo di prodotto	Sedia girevole ESD

Accessori

Ruote ESD(1 set = 5 pezzi)	963189
----------------------------	--------