

bimos

Sedia girevole da lavoro ESD, tessuto, con rotelle, bassa, Modello: ESD**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972674 ESD
GTIN	4016849943961
Classe articolo	96B

Descrizione**Esecuzione:**

Sedile e schienale in imbottitura in stoffa conduttiva ESD. Comodi, traspiranti e resistenti. Imbottitura confortevole con schienale ergonomico e trapuntatura orizzontale, con pratiche maniglie. Con pacchetto ergonomico: movimento sincronizzato con regolazione in base al peso. Collegamento conduttivo senza interruzione dall'imbottitura alle rotelle/gli piattello ESD. Schienale con guscio in plastica conduttivo e maniglie. Regolazione del peso di 45 – 120 kg.

Norma:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Descrizione tecnica

Colore materiale seduta	nero
Campo di regolazione dell'altezza dello schienale	60 mm
Campo di regolazione profondità seduta	60 mm
Larghezza seduta	460 mm

Altezza schienale	580 mm
Profondità seduta	470 mm
Regolazione dell'inclinazione della seduta in gradi	6 grado
Serie	Work-Tec Ergo
Portata sedia	120 kg
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Campo di regolazione altezza	450 - 630 mm
Tipo di prodotto	Sedia girevole ESD

Accessori

Ruote ESD(1 set = 5 pezzi)	963189
----------------------------	--------