

bimos

**Sedia girevole da lavoro ESD, Supertec, con piattello e anello poggiatesta, alta, Modello: ESD****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972677 ESD
GTIN	4016849944012
Classe articolo	96B

**Descrizione****Esecuzione:**

Sedile e schienale in stoffa conduttiva Supertec ESD. Supertec è confortevole, morbida, traspirante, estremamente robusta, resistente al taglio, facile da pulire e antiscivolo. Grazie alla micro-blindatura, fonde insieme i vantaggi della stoffa e della schiuma integrale. Imbottitura confortevole con schienale ergonomico e trapuntatura orizzontale, con pratiche maniglie. Con pacchetto ergonomico: movimento sincronizzato con regolazione in base al peso. Schienale con guscio in plastica conduttivo e maniglie. Collegamento conduttivo senza interruzione dall'imbottitura alle rotelle/ i piattelli ESD.

Regolazione del peso di 45 – 120 kg.

**Norma:**

**Leitfähig nach DIN 61340-5-1.**

**Descrizione tecnica**

Colore materiale seduta	nero
Campo di regolazione profondità seduta	60 mm

Profondità seduta	470 mm
Regolazione dell'inclinazione della seduta in gradi	6 grado
Altezza schienale	580 mm
Esecuzione	altezza della seduta elevata
Serie	Work-Tec Ergo
Campo di regolazione dell'altezza dello schienale	60 mm
Larghezza seduta	460 mm
Portata sedia	120 kg
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Campo di regolazione altezza	590 - 860 mm
Tipo di prodotto	Sedia girevole ESD