



Portabit "Insider Stubby" con bit da 1/4 pollice con magnete, Lunghezza lama: 10mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	676667 10
GTIN	7610733264681
Classe articolo	63E

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura "multicraft" con rivestimento ipoallergenico in elastomero che consente di trasmettere la coppia necessaria senza alcuno sforzo, anche con mani bagnate o sporche di olio. Caricatore scorrevole con arresto finale. Attacco con magnete permanente di forte adesione.

Impugnatura con rivestimento ipoallergenico in elastomero.

Impugnatura "Insider" e **caricatore scorrevole con arresto finale**. Attacco con magnete permanente di forte adesione.

Per:

Bit da 1/4 pollice con gambo C 6,3.

Contenuto:

Cad. 1 bit:

per viti con intaglio n. art. 675300 Dim. 5,5.

per viti Phillips n. art. 675281 Dim. 1/25; 2/25.

per viti con poligono interno Torx® n. art. 675295 Dim. TX15; TX20; TX25.

Descrizione tecnica

Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Lunghezza complessiva	65 mm

Lunghezza lama	10 mm
Attacchi per bit	D 6,3
Cappuccio ruotabile	no
Con impugnatura a cricchetto	no
Tipo di prodotto	Utensile bit

Accessori

Bit di precisione per viti con intaglio, 1/4 pollice C 6,3 Larghezza dei taglienti 5,5 mm	675300 5,5
Bit di precisione per Philips, 1/4 pollice C 6,3 Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1/25 mm	675281 1/25
Bit di precisione per Philips, 1/4 pollice C 6,3 Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/25 mm	675281 2/25
Bit di precisione per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	675295 TX15
Bit di precisione per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20	675295 TX20
Bit di precisione per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX25	675295 TX25