



Spazzola circolare con foro filo in acciaio 0,30 mm, Ø spazzole D1×larghezza utile L1: 125X23mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	570120 125X23
GTIN	4067263723783
Classe articolo	57H

Descrizione

Esecuzione:

Filo ondulato saldamente unito al corpo in acciaio. **Grande spessore**, elevata precisione di concentricità radiale e resistenza all'usura. Possibilità di adattamento a diversi fori di attacco grazie agli **anelli di riduzione intercambiabili** (in dotazione).

Uso:

Utilizzo su blocchi di rettifica e per lucidatura o su macchine con albero pieghevole. Per rinvivire, pulire, togliere la ruggine, disincrostare, ecc.

Descrizione tecnica

Lunghezza utile H ₁	27 mm
Larghezza spazzola	20 mm
Numero massimo giri	6000 min ⁻¹
Spessore setole	0,35 mm
Ø Anello riduttore	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm

Ø Spazzola D ₁	125 mm
Ø Foro d ₁	40 mm
Tipo di prodotto	Spazzola circolare