

**HOLEX****Spazzola circolare con foro filo in acciaio 0,30 mm, Ø spazzole D1×larghezza utile L1: 250X30mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 570120 250X30 |
| GTIN            | 4067263723790 |
| Classe articolo | 57H           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Filo ondulato saldamente unito al corpo in acciaio. **Grande spessore**, elevata precisione di concentricità radiale e resistenza all'usura. Possibilità di adattamento a diversi fori di attacco grazie agli **anelli di riduzione intercambiabili** (in dotazione). Foro con cava doppia per chiavetta.

**Uso:**

Utilizzo su blocchi di rettifica e per lucidatura o su macchine con albero pieghevole. Per rinvivare, pulire, togliere la ruggine, disincrostare, ecc.

**Descrizione tecnica**

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Larghezza spazzola             | 25 mm                  |
| Ø Spazzola D <sub>1</sub>      | 250 mm                 |
| Lunghezza utile H <sub>1</sub> | 50 mm                  |
| Numero massimo giri            | 3600 min <sup>-1</sup> |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Ø Foro d <sub>1</sub>      | 50,8 mm                                   |
| Ø Foro, allargabile fino a | 80 mm                                     |
| Ø Anello riduttore         | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm |
| Tipo di prodotto           | Spazzola circolare                        |