

HOLEX**Spazzola circolare per sbavatura filo in acciaio 0,35 mm, Ø spazzole
D1×larghezza utile L1: 250X60mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	570505 250X60
GTIN	4067263906551
Classe articolo	57H

Descrizione**Esecuzione:**

Foro di attacco 50,8 mm con cava doppia per chiavetta 13×7. Altri fori possibili.

Filo in acciaio ondulato ad alta resistenza.

Uso:

Per tutte le smerigliatrici da banco standard. Elevata durata grazie al filo speciale.

Ideale per la sbavatura di lamiera, profilati, tubi, raccordi, elementi in plastica e simili.

Cava per chiavetta 13,5×7,6.

Nota:

Solo le punte agiscono sul pezzo. Una pressione di contatto eccessiva non migliora il risultato, bensì aumenta la potenza necessaria e riduce la durata della spazzola.

Descrizione tecnica

Numero massimo giri	3600 min ⁻¹
Ø Spazzola D ₁	250 mm
Larghezza spazzola	58 mm

Lunghezza utile H ₁	50 mm
Materiale guarnizione	filo in acciaio
Spessore setole	0,35 mm
Macchina di propulsione	Sbavatrice da tavolo
Tipo di prodotto	Spazzola circolare