

**HOLEX**
**Spazzola circolare intrecciatura alternata, filo in acciaio 0,50 mm, Ø Spazzole D1× Ø Foro d 1 / filettatura M: 125XM14mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	571207 125XM14
GTIN	4067263906711
Classe articolo	57H

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Spazzola circolare diritta con filo liscio da 0,50 mm, **intrecciato** e saldamente unito al corpo in acciaio. **Potenza di spazzolatura molto aggressiva con elevata resistenza all'usura.**

**Uso:**

Per lavori di spazzolatura come per esempio disincrostazione, rimozione di ruggine, scorificazione, rinvivatura, intonacatura di parti in metallo, pulizia delle assi per caseforme.

**Intrecciatura alternata (destra / sinistra)** per una maggiore aggressività dei lavori di spazzolatura difficili. Particolarmente adatte per l'impiego su angoli e bordi con rotazione regolare. Con **filettatura interna M14**, per l'attacco diretto **in smerigliatrici angolari.**

**Descrizione tecnica**

Ø Spazzola D <sub>1</sub>	125 mm
Numero di trecce	20
Lunghezza utile H <sub>1</sub>	29 mm
Numero massimo giri	12500 min <sup>-1</sup>

Filettatura M	M14
Larghezza utile L <sub>1</sub>	14 mm
Spessore setole	0,5 mm
Materiale guarnizione	filo in acciaio
Tipo di prodotto	Spazzola circolare