

**HOLEX****Spazzola circolare filo in INOX 0,50 mm, Ø Spazzole D1× Ø Foro d 1 / filettatura M: 125XM14mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	571253 125XM14
GTIN	4067263906735
Classe articolo	57H

**Descrizione****Esecuzione:**

Spazzola circolare diritta con filo liscio da 0,50 mm, **intrecciato** e saldamente unito al corpo in acciaio. **Potenza di spazzolatura molto aggressiva con elevata resistenza all'usura.**

**Uso:**

Per lavori di spazzolatura come per esempio disincrostazione, rimozione di ruggine, scorificazione, ravnivatura, intonacatura di parti in metallo, pulizia delle assi per caseforme. Con **filettatura interna M14**, per l'attacco diretto **in smerigliatrici angolari.**

**Descrizione tecnica**

Filettatura M	M14
Numero di trecce	20
Spessore setole	0,5 mm
Numero massimo giri	12500 min <sup>-1</sup>
Ø Spazzola D <sub>1</sub>	125 mm

Lunghezza utile H <sub>1</sub>	29 mm
Larghezza utile L <sub>1</sub>	14 mm
Materiale guarnizione	filo INOX
Tipo di prodotto	Spazzola circolare