

HOLEX**Spazzola conica a centro depresso filo in acciaio 0,50 mm, Ø spazzole D1×filettatura M: 125XM14mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	571303 125XM14
GTIN	4067263906742
Classe articolo	57H

Descrizione**Esecuzione:**

Spazzola conica a centro depresso con filo liscio da 0,50 mm, **intrecciato** e saldamente unito al corpo in acciaio. **Potenza di spazzolatura molto aggressiva con elevata resistenza all'usura.**

Uso:

Intrecciato verso sinistra per evitare una torsione precoce.

Ideale per la lavorazione di punti difficilmente accessibili e per lavori di spazzolatura come per esempio disincrostazione, rimozione di ruggine, scorificazione, rinvivatura, intonacatura di parti in metallo, pulizia delle assi per casseforme.

Con **filettatura interna M14**, per l'attacco diretto **in smerigliatrici angolari.**

Descrizione tecnica

Filettatura M	M14
Larghezza utile L ₁	12 mm
Numero massimo giri	12500 min ⁻¹
Materiale guarnizione	filo in acciaio

Trecce	intrecciato verso sinistra
Tipo di prodotto	Spazzola conica