

**HOLEX**

**Spazzola a tazza intrecciatura alternata, filo in acciaio 0,50 mm, Ø spazzole D1×filettatura M: 65XM14mm**



## Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 572108 65XM14 |
| GTIN            | 4067263906971 |
| Classe articolo | 57H           |

## Descrizione

### Esecuzione:

Filo liscio, **intrecciato** e saldamente unito al corpo in acciaio. **Potenza di spazzolatura molto aggressiva con elevata resistenza all'usura.**

**Intrecciatura alternata (destra/sinistra)** per una maggiore aggressività per lavori di spazzolatura difficili. Particolarmente adatte per l'impiego su angoli e bordi con rotazione regolare.

### Uso:

Per l'alloggiamento in smerigliatrici angolari.  
Con **filettatura interna M14.**

## Descrizione tecnica

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Anello di appoggio di sicurezza | no                      |
| Numero massimo giri             | 12500 min <sup>-1</sup> |
| Ø Spazzola D <sub>1</sub>       | 65 mm                   |
| Spessore setole                 | 0,5 mm                  |

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Lunghezza utile H <sub>1</sub> | 20 mm                   |
| Filettatura M                  | M14                     |
| Materiale guarnizione          | filo in acciaio         |
| Trecce                         | Intrecciatura alternata |
| Tipo di prodotto               | Spazzola a tazza        |